

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M3,5X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M3,5X0,5
GTIN	4062406022013
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspoed: 0,5 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Schacht-vierkant □: 3 mm  
Kerngat-Ø: 3 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	3 mm
Draaddiepte	8,75 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	56 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Draadspoed	0,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M3,5×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap