

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M14X1,25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M14X1,25
GTIN	4062406022617
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 1,25 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Schacht-vierkant □: 9 mm  
 Kerngat-Ø: 12,75 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	35 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	14 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	12,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Draadspoed	1,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M14×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap