

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M10X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M10X1
GTIN	4062406022341
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	25 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	1 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kerngat-Ø	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	100 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M10×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap