

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/16-36****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130030 5/16-36 |
| GTIN | 4062406034634 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 36
Schroefdraad-Ø: 7,94 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 7,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draadspoed | 0,706 mm |
| Draaddiepte | 23,79 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-Ø D _s | 8 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-vierkant □ | 6,2 mm |
| Gangen per inch | 36 |

| | |
|------------------------------|--|
| Schroefdraad-Ø | 7,94 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Totale lengte L | 90 mm |
| Kerngat-Ø | 7,25 mm |
| Draadsoort | UNS |
| Draadafmeting | 5/16-36 UNS |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |