

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 5/8-27
GTIN	4062406037253
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	47,64 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	27
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	0,941 mm
Kerngat-Ø	15 mm
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	5/8-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap