

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 2-18
GTIN	4062406036416
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schacht-vierkant □: 32 mm  
 Kerngat-Ø: 49,5 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	101,6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gangen per inch	18
Totale lengte L	250 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	49,5 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,411 mm

Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2-18 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap