

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-8**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/4-8
GTIN	4062406036232
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 44,45 mm  
 Totale lengte L: 220 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 41,4 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	88,9 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	3,175 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	8

Totale lengte L	220 mm
Kerngat-Ø	41,4 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/4-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap