

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1-14
GTIN	4062406035419
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Schacht-vierkant □: 16 mm  
Kerngat-Ø: 23,75 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,814 mm
Kerngat-Ø	23,75 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Draaddiepte	76,2 mm

Gangen per inch	14
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1-14 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap