

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/16-20
GTIN	4062406035594
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 30,162 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 28,97 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,27 mm
Kerngat-Ø	28,97 mm
Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Draaddiepte	60,32 mm
Aantal snijkanten Z	4

Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	18 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/16-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap