

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.5-44****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 44  
Schroefdraad-Ø: 3,18 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,7 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	3,18 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Totale lengte L	56 mm
Draaddiepte	9,54 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gangen per inch	44
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	2,7 mm
Draadspoed	0,577 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	5-44 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap