

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/8-8
GTIN	4062406035839
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 8
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 31,9 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	31,9 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Draadspoed	3,175 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Gangen per inch	8
Schacht-Ø D _s	28 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	69,85 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/8-8 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap