

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1/2-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1/2-24
GTIN	4062406034870
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 11,7 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	25,4 mm
Kerngat-Ø	11,7 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	24
Schacht-Ø D _s	11 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3

Norm	DIN 376
Draadspoed	1,058 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1/2-24 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap