

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/8-10
GTIN	4062406035822
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 32,6 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	32,6 mm
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	69,85 mm
Gangen per inch	10
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Totale lengte L	200 mm

Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draadspoed	2,54 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.3/8-10 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap