

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/8-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 5/8-11
GTIN	4062406037321
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 11  
Schroefdraad-Ø: 15,88 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 13,53 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	47,64 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	13,53 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	11
Draadspoed	2,309 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5/8-11 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap