

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/8-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 3/8-27
GTIN	4062406036966
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Kerngat-Ø	8,7 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Draaddiepte	28,59 mm
Totale lengte L	100 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	27
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,941 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	3/8-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap