

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2-4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 2-4,5
GTIN	4062406036478
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 45,03 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	5,644 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	45,03 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	32 mm

Draaddiepte	101,6 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	2-4,5 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap