

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.3/16-8
GTIN	4062406037864
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadspoed	3,175 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Gangen per inch	8
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Draaddiepte	60,32 mm
Kerngat-Ø	27,2 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.3/16-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap