

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.13/16-8****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 130030 1.13/16-8 |
| GTIN          | 4062406036287    |
| Artikelklasse | 10N              |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 46,037 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 43 mm

**Technische beschrijving**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Schroefdraad-Ø           | 46,037 mm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 36 mm     |
| Snijmateriaal            | HSS E     |
| Norm                     | DIN 376   |
| Aantal snijkanten Z      | 4         |
| Totale lengte L          | 250 mm    |
| Draadspoed               | 3,175 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø                    | 43 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Draaddiepte                  | 92 mm                                      |
| Schacht-vierkant □           | 29 mm                                      |
| Gangen per inch              | 8  |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 1.13/16-8 UN                               |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |