

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/8-36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 3/8-36
GTIN	4062406036942
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 36  
Schroefdraad- $\varnothing$ : 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht- $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant  $\square$ : 8 mm  
Kerngat- $\varnothing$ : 8,9 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub>	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	28,59 mm
Totale lengte L	100 mm
Schroefdraad- $\varnothing$	9,525 mm
Gangen per inch	36

Draadspoed	0,706 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	8 mm
Kerngat-Ø	8,9 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/8-36 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap