

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/4-18
GTIN	4062406037895
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNEF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 30,55 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kerngat-Ø	30,55 mm
Gangen per inch	18
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS E

Draaddiepte	63,5 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,411 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	1.1/4-18 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap