

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.3-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.3-48
GTIN	4062406000196
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 48
Schroefdraad-Ø: 2,52 mm
Totale lengte L: 50 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	2,52 mm
Kerngat-Ø	2,05 mm
Draaddiepte	7,56 mm

Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Draadspoed	0,529 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Gangen per inch	48
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3-48 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap