

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1-27
GTIN	4062406037604
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	24,5 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Draadspoed	0,941 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	76,2 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	27
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	1-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap