

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.7/8-20
GTIN	4062406036294
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 20  
 Schroefdraad-Ø: 47,625 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 46,42 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gangen per inch	20
Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Draadspoed	1,27 mm
Kerngat-Ø	46,42 mm
Aantal snijkanten Z	4

Norm	DIN 376
Draaddiepte	95,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.7/8-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap