

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/16-18**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 5/16-18
GTIN	4062406036928
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 7,94 mm  
 Totale lengte L: 90 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
 Schacht-vierkant □: 6,2 mm  
 Kerngat-Ø: 6,55 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Kerngat-Ø	6,55 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Norm	DIN 371
Draaddiepte	23,82 mm
Draadspoed	1,411 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	90 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	5/16-18 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap