

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/4-16
GTIN	4062406036195
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
Totale lengte L: 220 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 43 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	88,9 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	43 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Totale lengte L	220 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-vierkant □	29 mm
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.3/4-16 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap