

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.1/4-14
GTIN	4062406035679
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 31,75 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Schacht-vierkant □: 20 mm

Kerngat-Ø: 30 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Schacht-Ø D _s	25 mm
Draaddiepte	63,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	20 mm
Kerngat-Ø	30 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS E

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.1/4-14 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap