

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1/4-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1/4-27
GTIN	4062406036829
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	19,05 mm
Kerngat-Ø	5,45 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,941 mm
Totale lengte L	80 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	7 mm
Gangen per inch	27
Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	1/4-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap