

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 0,390-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 0,390-27
GTIN	4062406037017
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	27
Schacht-vierkant □	8 mm
Kerngat-Ø	9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Draaddiepte	19,812 mm
Draadspoed	0,941 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	9,906 mm
Totale lengte L	100 mm
Draadsoort	UNS-LH

Draadafmeting	0,390-27 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap