

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130030 7/8-9  |
| GTIN          | 4062406035327 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 9  
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 19,34 mm

**Technische beschrijving**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Schacht-vierkant □  | 14,5 mm   |
| Norm                | DIN 376   |
| Schroefdraad-Ø      | 22,225 mm |
| Aantal spaangroeven | 3         |
| Gangen per inch     | 9         |
| Draaddiepte         | 66,69 mm  |
| Kerngat-Ø           | 19,34 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Draadspoed                   | 2,822 mm                                   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm                                      |
| Totale lengte L              | 140 mm                                     |
| Draadsoort                   | UNC  |
| Draadafmeting                | 7/8-9 UNC                                  |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |