

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130031 7/8-9  |
| GTIN          | 4062406037567 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 9  
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 19,34 mm

**Technische beschrijving**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Schroefdraad-Ø           | 22,225 mm |
| Aantal spaangroeven      | 3         |
| Schacht-vierkant □       | 14,5 mm   |
| Kerngat-Ø                | 19,34 mm  |
| Draaddiepte              | 66,69 mm  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm     |
| Snijmateriaal            | HSS E     |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Gangen per inch              | 9                                          |
| Draadspoed                   | 2,822 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Aantal snijkanten Z          | 3                                          |
| Totale lengte L              | 140 mm                                     |
| Draadsoort                   | UNC-LH                                     |
| Draadafmeting                | 7/8-9 UNC LH                               |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B                                         |
| Tolerantieklasse             | 1B                                         |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B                                         |
| Aansnijdingsvorm             | B                                          |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee                                        |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap                                        |