

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.12-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 NO.12-32
GTIN	4062406036737
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 5,49 mm  
Totale lengte L: 80 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,8 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	4,8 mm
Draadspoed	0,794 mm
Schroefdraad-Ø	5,49 mm
Gangen per inch	32
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	80 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	16,47 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	12-32 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap