

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.3-48

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 NO.3-48
GTIN	4062406036539
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 48
 Schroefdraad-Ø: 2,52 mm
 Totale lengte L: 50 mm
 Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
 Schacht-vierkant □: 2,1 mm
 Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Kerngat-Ø	2,05 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	2,52 mm
Draadspoed	0,529 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3

Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gangen per inch	48
Draaddiepte	7,56 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	3-48 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap