

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/4-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 3/4-27
GTIN	4062406039615
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	18,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Draadspoed	0,941 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Gangen per inch	27
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	3/4-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap