

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/8-9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 7/8-9
GTIN	4062406039806
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 9  
Schroefdraad-Ø: 22,225 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 19,34 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Kerngat-Ø	19,34 mm
Draadspoed	2,822 mm
Totale lengte L	140 mm

Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	9
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Draaddiepte	66,69 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	7/8-9 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap