

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/4-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1.1/4-18
GTIN	4062406040130
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 25 mm
 Schacht-vierkant □: 20 mm
 Kerngat-Ø: 30,55 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	20 mm
Draadspoed	1,411 mm
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Gangen per inch	18
Draaddiepte	63,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	30,55 mm

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	25 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	1.1/4-18 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap