

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.15/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.15/16-16
GTIN	4062406038618
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Schroefdraad-Ø	49,212 mm
Kerngat-Ø	47,7 mm
Draaddiepte	98,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	32 mm
Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.15/16-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap