

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/2-12****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130036 1.1/2-12 |
| GTIN          | 4062406042677   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 38,1 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 36 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schroefdraad-Ø           | 38,1 mm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm   |
| Schacht-vierkant □       | 24 mm   |
| Draaddiepte              | 76,2 mm |
| Totale lengte L          | 200 mm  |
| Gangen per inch          | 12      |
| Norm                     | DIN 376 |
| Kerngat-Ø                | 36 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Draadspoed                   | 2,117 mm                                   |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadsoort                   | UNF-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1.1/2-12 UNF LH                            |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |