

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.3/4-8
GTIN	4062406038472
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
 Totale lengte L: 220 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 41,4 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	41,4 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Gangen per inch	8
Schacht-vierkant □	29 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	36 mm

Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	88,9 mm
Draadspoed	3,175 mm
Totale lengte L	220 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/4-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap