

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/4-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.1/4-24
GTIN	4062406040116
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 30,75 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	63,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	24
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Draadspoed	1,058 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Kerngat-Ø	30,75 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.1/4-24 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap