

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.6-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 3,51 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm  
Schacht-vierkant □: 3 mm  
Kerngat-Ø: 2,95 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	40
Draaddiepte	10,53 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3

Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Draadspoed	0,635 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Kerngat-Ø	2,95 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	6-40 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap