

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/16-14****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130035 7/16-14 |
| GTIN          | 4062406039325  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 11,11 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schacht-vierkant □: 7 mm  
Kerngat-Ø: 9,3 mm

**Technische beschrijving**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Aantal spaangroeven | 3        |
| Schroefdraad-Ø      | 11,11 mm |
| Norm                | DIN 376  |
| Totale lengte L     | 110 mm   |
| Gangen per inch     | 14       |
| Aantal snijkanten Z | 3        |
| Draadspoed          | 1,814 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø                    | 9,3 mm                                     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 9 mm                                       |
| Schacht-vierkant □           | 7 mm                                       |
| Draaddiepte                  | 33,33 mm                                   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadsoort                   | UNC  |
| Draadafmeting                | 7/16-14 UNC                                |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |