

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.11/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.11/16-8
GTIN	4062406040642
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 42,862 mm  
Totale lengte L: 220 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 39,9 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	42,862 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	29 mm
Draaddiepte	85,72 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Totale lengte L	220 mm
Draadspoed	3,175 mm
Kerngat-Ø	39,9 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	8
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.11/16-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap