

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.7/8-18**

**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130031 1.7/8-18 |
| GTIN          | 4062406038540   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 18  
 Schroefdraad-Ø: 47,625 mm  
 Totale lengte L: 250 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schacht-vierkant □: 29 mm  
 Kerngat-Ø: 46,35 mm

**Technische beschrijving**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 36 mm     |
| Totale lengte L          | 250 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 4         |
| Gangen per inch          | 18        |
| Snijmateriaal            | HSS E     |
| Schacht-vierkant □       | 29 mm     |
| Schroefdraad-Ø           | 47,625 mm |
| Draaddiepte              | 95,25 mm  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Draadspoed                   | 1,411 mm                                   |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Kerngat-Ø                    | 46,35 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1.7/8-18 UNS LH                            |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklass              | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | 2B   |
| Tolerantieklass              | 1B   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |