

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 2-16
GTIN	4062406038663
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 49,3 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	101,6 mm
Aantal snijkanten Z	4

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	49,3 mm
Totale lengte L	250 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap