

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/2-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 1.1/2-8
GTIN	4062406040451
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 35,1 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draadspoed	3,175 mm
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Draaddiepte	76,2 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Gangen per inch	8

Kerngat-Ø	35,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	24 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/2-8 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap