

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.13/16-12****Bestelgegevens**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 130035 1.13/16-12 |
| GTIN          | 4062406040758     |
| Artikelklasse | 10N               |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 46,037 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 44 mm

**Technische beschrijving**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kerngat-Ø           | 44 mm   |
| Schacht-vierkant □  | 29 mm   |
| Totale lengte L     | 250 mm  |
| Aantal spaangroeven | 4       |
| Draaddiepte         | 92 mm   |
| Aantal snijkanten Z | 4       |
| Norm                | DIN 376 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schroefdraad-Ø               | 46,037 mm                                  |
| Gangen per inch              | 12   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 36 mm                                      |
| Draadspoed                   | 2,117 mm                                   |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 1.13/16-12 UN                              |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |