

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 7/8-27****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130035 7/8-27 |
| GTIN | 4062406039721 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte | 66,69 mm |
| Gangen per inch | 27 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-Ø D _s | 18 mm |
| Totale lengte L | 140 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm |
| Draadspoed | 0,941 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 22,23 mm |
| Kerngat-Ø | 21,4 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Norm | DIN 376 |
| Draadsoort | UNS |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | 7/8-27 UNS |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |