

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1-24
GTIN	4062406039851
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Schacht-vierkant □: 16 mm  
Kerngat-Ø: 24,5 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	76,2 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,058 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	24
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	24,5 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1-24 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap