

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.15/16-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130036 1.15/16-8
GTIN	4062406043117
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 49,212 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 46,2 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Schroefdraad-Ø	49,212 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draaddiepte	98,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	46,2 mm

Draadspoed	3,175 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	250 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.15/16-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap