

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 2-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 2-18
GTIN	4062406040895
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 49,5 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Gangen per inch	18
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draaddiepte	101,6 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Kerngat-Ø	49,5 mm
Draadspoed	1,411 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2-18 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap